




Rainure de largeur 2mm prof. 0,5mm
 Les rayons de cette rainure n'ont pas d'importance,
 les réaliser selon vos fraises disponibles.



Vue des 2 demi-coques assemblées
Surface de symétrie



(8x) Encoche prof. 1,5mm
 Les R2 peuvent être changés en
 fonction de vos fraises disponibles

(Ces encoches servent uniquement à aider
 l'ouverture des demi-coques en insérant un outil)

Réalisation de 2 pièces symétriques par rapport à la surface de contact des 2 demi-coques
Les perçages Ø8H7 sont prévus pour accueillir des goupilles cylindriques

- Tolérances générales de l'usinage sauf pour les trous **Ø8H7** qui doivent être
 parfaitement alignés (montage de goupilles)

- Etat de surface : **Ra 3,2**

Holoprest	REVISION
TITRE: RENFORT DEMI-COQUE	
No. DE PLAN	A3
FEUILLE 1 SUR 1	

SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES	MATERIAU: Acier inox ou acier traité contre la corrosion
---	--